


# Vario® Xtra

Encore plus sûr !



## Description

Pare-vapeur / membrane climatique en polyamide s'adaptant à l'humidité avec effet d'assèchement. Avec une plus grande variabilité donc plus de sécurité pour l'utilisateur et la construction.

## Domaine d'application

Constructions perméables à la diffusion et présentant des risques d'humidité comme les toitures plates. Idéal pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation avec isolation par l'intérieur. Doit être protégé des UV.

## Avantages du produit

- Une grande marge de sécurité pour la protection contre l'humidité
- Robuste et résistant à la déchirure
- Découpe facile grâce au quadrillage
- Etanche aux arômes contre les anciens produits de protection du bois, par ex. PCP ou lindane
- Disponible en largeur XL de 3.20 m pour la construction préfabriquée à ossature en bois

## Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurées	Normes
Épaisseur	d	mm	0.3	—
Classe de réaction au feu	RF	—	RF3 (E)	AEAI
Valeur $s_d$	$s_d$	m	0.3 - 25	SIA 279
Température limite d'emploi	$\theta_{max}$	°C	80	—
Poids surfacique	m	g/m <sup>2</sup>	80	—
Résistance à la déchirure au clou (longitudinale)	$\sigma_{zug}$	N	50	EN 12310-1
Résistance à la traction (longitudinale)	$\sigma_{zug max}$	N / 50 mm	128	EN 12310-2
Résistance à la traction (transversale)	$\sigma_{zug max}$	N / 50 mm	116	EN 12310-2

## Assortiment

Prix hors TVA				Colis isolé (CI)		Palette	
Largeurs cm	Ø	Prix CHF/m <sup>2</sup>	Longueurs m	Rouleaux	m <sup>2</sup>	CI	m <sup>2</sup>
150	A	4.50	40	1	60	42	2520
320	A	4.50	50	1	160	30	4800

## Indications de pose

Fixer la membrane sur l'ossature en commençant par le haut de la structure. L'impression est orientée vers l'applicateur.

Raccorder les membranes en les superposant sur 10 cm et coller de manière étanche à l'air à l'aide de la bande adhésive Vario® KB1 ou Vario® MultiTape+.

Le raccord aux parois adjacentes se fait au moyen du joint élastique autocollant Vario® ProTape Plus, de Vario® DoubleFit+ ou de Vario® Bond. Les pénétrations peuvent être traitées avec Vario® MultiTape+ ou Vario® MultiTape SL+ ou Vario® ButylTape.

Aux extrémités, plier l'excédent de la membrane en une boucle (joint de dilatation).

